


豆シール有無検査装置

EG-MC2 OM

豆シールの有り・無しを検知します

- 一つのカメラで豆シールの貼り漏れを逃さずチェック。
- 既存のラインの連動停止可能。
- タッチパネルで簡単操作。
- リアルタイムでモニタリング可能。
- ログはPCとの連動が可能。



※ハイスピードエッグラベラー EG-X 搭載型

検査装置仕様

型 式	EG-MC2 OM
処理能力	21m/分 4万卵対応
画 面	3.5 インチモニター
質 量	2kg
電 源	AC100V 50/60Hz
消費電力	100W
仕 様	1カメラ・1モニター

本カタログに記載の仕様等は、改良・その他の理由でお断りなく変更する場合がありますのでご了承下さい。

※コンベヤー付き仕様は裏面にございます。



※単独型



〒108-0023 東京都港区芝浦4-17-3 芝浦NAビル1階
TEL:03-3798-7110(代) FAX:03-3798-5385
<http://www.sinkyo-egg.co.jp>

検査装置(コンベヤー付)仕様

型 式	EG-MC2 OM・コンベヤー付
処 理 能 力	4万卵対応
駆 動 方 式	AC モーター
コンベヤー	コンベヤーベルト幅 100mm
	コンベヤー長さ 500mm
	コンベヤー高さ 800mm(±50mm)
	搬送速度 19.1m/分
外 形 寸 法	500(幅)×364(奥行き)×1000(高さ)mm
電 源	AC100V
消 費 電 力	最大 150W

外形図

